



al-gloves
HI TECH PROTECTION GLOVES

Serie GSC

GUANTI PER GLOVEBOX E RABS IN CSM BIANCO

I guanti della serie GSC sono realizzati in "polietilene clorosolfonato (CSM)" e sono particolarmente indicati per l'installazione su Glovebox e RABS.


Il CSM è un materiale altamente resistente agli effetti dell'invecchiamento causato da ossigeno, ozono e raggi UV. Inoltre, questo tipo di miscela ha una buona resistenza chimica a contatto con acidi e alcali

Consigliati per l'installazione in:
Glovebox, RABS ed anche isolatori

Settori di utilizzo:
**Industria farmaceutica, life sciences,
industria chimica, ricerca in generale**



Serie GSC



SPECIFICHE DEI MATERIALI

Isolante (>10⁸ Ohm)

BSE/TSE, non contiene prodotti di origine animale

Range di temperatura da -20° a +121°C, temperatura di stoccaggio da +5° a +35°C

| RESISTENZA CHIMICA | |
|-----------------------|-------|
| Acidi e Basi | ● ● ● |
| Alcol | ● ● ● |
| Ossidanti | ● ● ● |
| Solventi Aromatici | ● ● ● |
| UV/Ozono | ● ● ● |
| Perossido di Idrogeno | ● ● ● |

| PROPRIETÀ MECCANICHE | LIVELLO PROTEZIONE EN 388: 2016+A1:2018 |
|---------------------------|---|
| Resistenza all'Abrasione | 3 |
| Resistenza al Taglio | 1 |
| Resistenza allo Strappo | 1 |
| Resist. alla Perforazione | 1 |

| CAPACITÀ DI PULIZIA E STERILIZZAZIONE | |
|---|--|
| Sterilizzazione H2O2 6% (VHP) | ● ● ● |
| Sterilizzazione H2O2 35% (VHP) | ● ● ● |
| Sterilizzazione Peracetica 3% | ● ● ● |
| Sterilizzazione con Radiazioni Gamma | ● ● ● |
| Sterilizzazione a Vapore (autoclave) 121° | ● ● ● |
| Prodotti Chimici Disinfettanti | ● ● ● formalina 37%, ammoniacca 25%, acido solforico 5%, acido fosforico 30%, acido cloridrico 5%, isopropanolo 70%, idrossido di sodio 5%, ipoclorito di sodio 5% |

| | |
|---------------------------------------|--|
| MATERIALE | CSM (Polietilene Clorosolfonato) - Miscela: GSC50 |
| IMBALLAGGIO | Confezionato singolarmente in sacchetti di polietilene nero, conservazione secondo le informazioni e le istruzioni per l'uso |
| DURATA MINIMA DI CONSERVAZIONE | 42 mesi in adeguate condizioni di stoccaggio |

● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ●
 Molto adatto | Adatto | Poco adatto | Non raccomandato

al-gloves
 HI TECH PROTECTION GLOVES

www.al-gloves.it • info@al-gloves.it